



φ Generadores de Ozono

GZ

Профил Търговски
Ниска концентрация на озон и въздушно охлаждане
За третиране на въздух и вода

Окомплектовка

Компресор	• Включено
Pre filtro Secador	• Включено
Filtro Partfcula	• Включено
Interruptor por estado	• Включено
Ampenmetro	• Включено

Производителност на озон

до
7 gO₃/h

Концентрация на озон

до
3 f 2 gO₃/m³



Modelos	GZ1-E	GZ2-E	GZ3-E	GZ7-E
Производителност на озон Max	1 gO ₃ /h	2 gO ₃ /h	3 gO ₃ /h	7 gO ₃ /h
Концентрация на озон	2,5 gO ₃ /m ³	2 gO ₃ /m ³	3 gO ₃ /m ³	2 gO ₃ /m ³
Изход на озония поток	12 lpm, 0,05 bar	17 lpm, 0,1 bar	17 lpm, 0,1 bar	60 lpm; 0,3 bar
Електрическо захранване	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Потенциална консумация	80 W	130 W	160 W	500 W
φ изход за озон	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm
Тегло	4 Kg	6 Kg	6,5 Kg	15Kg
Размери	18 x 25 x 32	30 x 40 x 20	30 x 40 x 20	40 x 80 x 25
Secador Frigo. Compatible	-	-	-SF200L	-
Референтен №	FABGAMGZ.00015	FABGAMGZ.00016	FABGAMGZ.00017	FABGAMGZ.00018

Описание

Основен озонен генератор, с безшумна технология за освобождаване от короната, въздушно охлаждане. Тя действа от филтрирания и изсушен въздух със силикагел, доставен от компресор, който включва оборудването.

Позволява регулиране на силата на озон от 20-100%. Включва индикатор за усилване и състояние. Ако искате да озонирате среди с хора, ще трябва да закупите отделен озон контролер за среди.

Включва:

- 2 метра захранващ кабел.
- 2 метра от Озония изход - тръба.
- Силициев сушилнен станция
- Ръководство за потребителя и комплект за сигнализация

За какво се използва?

За дезинфекция и премахване на миризми в въздуховоди, в кина, зали, офиси, старчески домове, разсадници, болници, хотели, заведения за хранене, ресторанти, нощни клубове и др. Използва се и за дезинфекция на малки помещения за съхраняване на отпадъци на питейна вода.

Условия на работа

Влажност	< 70%
Температура	5-35 °C
Летливи органични съединения	< 150ppm

Opcionales

- Tarjeta Control de potencia 4-20 mA
- Secador Frigo. SF200L

Ref. Pedidos

- ACCE.SEM.0046
- COMSECAD.0006